

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6450.070 TFT monitor

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6450.070 - TFT monitor

Installation variant for surfaces and command panels.

Features

Obj. č.	SM 6450.070
Prevedenie	Dotyková obrazovka, odporová, USB
Výhody	Vysoko kvalitné priemyselné prevedenie Znížené montážne náklady vďaka integrovanému čelnému rámu Nie je potrebná žiadna prídavná ventilácia Veľmi malá montážna hĺbka (45 mm)
Materiál	Čelný rám: hliník
Povrch	Štruktúrovaná prášková farba
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Tesnenie Šesťhranné matice (na montáž do plôch) Kábel VGA Závitový svorník M5, na montáž na zadnú stenu Dotykové varianty navyše s integrovaným pripojovacím káblom a ovládačom CD-ROM
Rozmery	Šírka: 430 mm Výška: 343 mm
Rozhranie	VGA (D-Sub HD 15-pole) DVI-D
Rozsah prevádzkových teplôt	0 °C...50 °C
Rozsah skladovacích teplôt	-40 °C...85 °C
Jas displeja	400 cd/m ²
Kontrastný pomer	700 : 1
Uhlopriečka	15"
Prevádzkové doby	50 000 h
On Screen Display (OSD)	Ovládacie tlačidlá na zadnej strane

Features

Reading angle left/right	80 °
Rozlíšenie displeja	1024 x 768 pixels
Poznámka k obj. č.	S VGA + DVI
Menovitý elektrický príkon Pel	pri DC: 15 W
H-Sync. (min./max.)	31,4 - 80 kHz
V-Sync. (min./max.)	60 - 75 Hz
Počet farieb	16,2
Rozlíšenie ovládača	VGA SVGA XGA
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	2 kg
Brutto hmotnosť	2,1 kg
Číslo colnej sadzby	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201
Popis výrobku	SM TFT monitor, variant montáže pre povrchy a ovládacie skrine, dotykový touchpad, USB rozhranie, ŠxV : 430x343 mm, 15", VGA, DVI-D

Approvals

Explanations	Declaration of conformity
--------------	---------------------------