


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SM 6450.170 TFT monitor

State: 1.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SM 6450.170 - TFT monitor

Installation variant for surfaces and command panels.

## Features

Obj. č.	SM 6450.170
Prevedenie	bez dotykovej obrazovky
Výhody	Vysoko kvalitné priemyselné prevedenie Znížené montážne náklady vďaka integrovanému čelnému rámu Nie je potrebná žiadna prídavná ventilácia Veľmi malá montážna hĺbka (45 mm)
Materiál	Čelný rám: hliník
Povrch	Štruktúrovaná prášková farba
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Tesnenie Šesťhranné matice (na montáž do plôch) Kábel VGA Závitový svorník M5, na montáž na zadnú stenu Dotykové varianty navyše s integrovaným pripojovacím káblom a ovládačom CD-ROM S ochranným sklom opatreným antireflexnou vrstvou.
Rozmery	Šírka: 482,6 mm Výška: 399,3 mm
Rozhranie	VGA (D-Sub HD 15-pole) DVI-D
Rozsah prevádzkových teplôt	0 °C...50 °C
Rozsah skladovacích teplôt	-20 °C...60 °C
Poznámka k obj. č.	Sú možné ďalšie prevedenia ako odolná dotyková obrazovka so sériovým alebo USB rozhraním.
Jas displeja	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastný pomer	1000 : 1
Uhlopriečka	19"

# Features

Prevádzkové doby	50 000 h
On Screen Display (OSD)	Ovládacie tlačidlá na zadnej strane
Reading angle left/right	85 °
Rozlíšenie displeja	1280 x 1024 pixels
Poznámka k obj. č.	S ochranným sklom opatreným antireflexnou vrstvou.
Menovitý elektrický príkon Pel	pri DC: 20 W
H-Sync. (min./max.)	31,5 - 80 kHz
V-Sync. (min./max.)	60 - 75 Hz
Počet farieb	16,7
Rozlíšenie ovládača	VGA SVGA XGA SXGA
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	7,6 kg
Brutto hmotnosť	8 kg
Číslo colnej sadzby	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201
Popis výrobku	SM TFT monitor, variant montáže pre povrchy a ovládacie skrine, ŠxV: 482,6 x 399,3 mm, 19", VGA, DVI-D, hliník, práškovo lakovaný

# Approvals

Explanations	Declaration of conformity
--------------	---------------------------