

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6510.210

**Nosné rameno, s možnosťí
výškového nastavení**

State: 2.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6510.210 - Nosné rameno, s možností výškového nastavení pro systém nosných ramen CP 120

nabízí lepší ergonomii

Features

Obj. číslo	CP 6510.210
Popis výrobku	Díky možnému nastavení nabízí více ergonomie pro velké i malé obsluhující osoby, pro pracoviště v sedě a ve stoje, pomocí stavěcího šroubu vpředu, na nosném rameni podle potřeby nastavitelné až na 800 mm. Odnímatelné plastové kryty se sponami pro přístup k integrovanému vedení kabelů.
Výhody	Přesná optimalizace tlačné pružiny na hmotnost skříňky pomocí stavěcího šroubu vzadu na nosném ramenu Absolutní funkční bezpečnost, při prasknutí tlačné pružiny zůstává rameno ve své poloze Úhel sklonu namontované skříňky je v každé výškové poloze stejný
Barva	RAL 9006
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Délka	962 mm
Možnosti montáže	Maximální průřez k protažení kabelů 8 x 15 mm
Poznámka k obj. č.	Rozsah hmotnosti platí pro osazenou skříň a vertikální nosný profil.
Rozměry	Délka: 962 mm
Nosnost	10 kg...20 kg
Balení	1 ks
Netto hmotnost	7,574 kg
Brutto hmotnost	7,973 kg
Číslo celní sazby	73269098
ECLASS 8.0	27189263
Popis výrobku	CP výškově stavitelné rameno l=962mm

Approvals

Explanations

Prohlášení výrobce