



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6510.330

Nosné rameno, s možností výškového nastavení

State: 1.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6510.330 - Nosné rameno, s možností výškového nastavení pro systém nosných ramen CP 120

nabízí lepší ergonomii

Features

Obj. číslo	CP 6510.330
Popis výrobku	Díky možnému nastavení nabízí více ergonomie pro velké i malé obsluhující osoby, pro pracoviště v sedě a ve stoje, pomocí stavěcího šroubu vpředu, na nosném rameni podle potřeby nastavitelné až na 800 mm. Odnímatelné plastové kryty se sponami pro přístup k integrovanému vedení kabelů.
Výhody	Přesná optimalizace tlačné pružiny na hmotnost skříňky pomocí stavěcího šroubu vzadu na nosném ramenu Absolutní funkční bezpečnost, při prasknutí tlačné pružiny zůstává rameno ve své poloze Úhel sklonu namontované skříňky je v každé výškové poloze stejný Kabely s konektory jako např. DVI, VGA lze bez problémů protáhnout Integrovaná aretace ve třech stupních
Barva	RAL 9006
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Délka	1 090 mm
Možnosti montáže	Maximální průřez k protažení kabelů 18 x 39 mm maximální počet kabelů 3x Ø 7 mm a 2x Ø 8,5 mm pro zavedení
Poznámka k obj. č.	Rozsah hmotnosti platí pro osazenou skříň a vertikální nosný profil.
Rozměry	Délka: 1.090 mm
Nosnost	15 kg...32 kg
Balení	1 ks
Netto hmotnost	18 kg
Brutto hmotnost	19 kg
Číslo celní sazby	73269098

Features

ECLASS 8.0	27189263
Popis výrobku	CP výškově stavitelné rameno l=1090mm

Approvals

Explanations	Prohlášení výrobce
--------------	--------------------