


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6538.010

Ovládacie skrinky s dverami

State: 10.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6538.010 - Ovládacie skrinky s dverami Nerezová oceľ

Command panel housing with door made from stainless steel 1.4301 (AISI 304), with handle strips made from plastic approved for use with foodstuffs. May be combined with support arm system CP40, stainless steel.



Features

| | |
|---|--|
| Obj. č. | CP 6538.010 |
| Prevedenie | With support arm connection CP 40, stainless steel |
| Materiál | Skriňa a dvere: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304) Držadlové lišty: potravinársky plast s modrým zafarbením |
| Povrch | Jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400 |
| General colour | Stainless steel |
| Farba | Držadlové lišty: v odtieni podobnom RAL 5002 |
| Rozsah dodávky | Skrinka Výrez a zosilnenie pre systém nosných ramien CP 40 z nerezovej ocele Uzáver s vodiacim strmeňom Dvere s utesneným rámom a držadlovými lištami po stranách Uzáver: Doppelbart, 3 mm |
| Rozmery | Šírka: 400 mm Výška: 400 mm Hĺbka: 150 mm |
| Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529 | IP 66 |

Features

| | |
|-------------------------------|---|
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Poznámka | Záměna pripojenia nosných ramien a pántov dverí je možná otočením skrinky Vybavenie uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm, možno zameniť za uzamykacie vložky 41 mm, plastové rukoväte a otočné rukoväte, prevedenie C |
| Základný materiál | Stainless steel 1.4301 (AISI 304) |
| Poznámka k obj. č. | vhodná montážna doska 5050.453 s príbalovým vrecom 5050.507 |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 8,84 kg |
| Brutto hmotnosť | 8,85 kg |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 43,29 |
| Číslo colnej sadzby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002504 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |
| Popis výrobku | CP ovládací skrinka, ŠxVxH 400x400x150 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301 |

Approvals

| | |
|--------------|--|
| Approvals | UL |
| Explanations | Declaration of conformity Declaration of conformity UK PCF-declaration |