


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6539.010

# Ovládacie skrinky s dverami

State: 7.7.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6539.010 - Ovládacie skrinky s dverami Nerezová oceľ

Command panel housing with door made from stainless steel 1.4301 (AISI 304), with handle strips made from plastic approved for use with foodstuffs. May be combined with support arm system CP40, stainless steel.



## Features

Obj. č.	CP 6539.010
Prevedenie	With support arm connection CP 40, stainless steel
Materiál	Skriňa a dvere: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304) Držadlové lišty: potravinársky plast s modrým zafarbením
Povrch	Jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400
General colour	Stainless steel
Farba	Držadlové lišty: v odtieni podobnom RAL 5002
Rozsah dodávky	Skrinka Výrez a zosilnenie pre systém nosných ramien CP 40 z nerezovej ocele Uzáver s vodiacim strmeňom Dvere s utesneným rámom a držadlovými lištami po stranách Uzáver: Doppelbart, 3 mm
Rozmery	Šírka: 600 mm Výška: 400 mm Hĺbka: 150 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 66

# Features

Protection category NEMA	NEMA 12
Poznámka	Zámena pripojenia nosných ramien a pántov dverí je možná otočením skrinky Vybavenie uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm, možno zameniť za uzamykacie vložky 41 mm, plastové rukoväte a otočné rukoväte, prevedenie C
Základný materiál	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	12 kg
Brutto hmotnosť	12,15 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	72,14
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Popis výrobku	CP ovládacia skrinka, ŠxVxH 600x400x150 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301

# Approvals

Approvals	UL
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK PCF-declaration