


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6540.200

Ovládacie skrinky na báze AE, s držadlovými lištami

State: 30.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6540.200 - Ovládacie skrinky na báze AE, s držadlovými lištami

Sheet steel enclosure with triple surface treatment provides optimum protection against corrosion. Aluminium front panel, easily dismantled for machining. Fast and safe servicing access from the front and rear.

Features

Obj. č.	CP 6540.200
Materiál	Skriňa a dvere: ocelový plech Držadlové lišty: hliník Krytky: plast
Povrch	Skriňa a dvere: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba Držadlové lišty: s práškovým nástrekom
Farba	Skriňa a dvere: RAL 7035 Držadlové lišty a krytky: RAL 7030
Rozsah dodávky	Skriňa s výrezom a zosilnením pre systém nosných ramien CP-L, Ø 130 mm Bočné montážne profily so systémovým dierovaním Vpredu s maximálnym výrezom, zakrytým ľahko obrobiteľným hliníkovým čelným panelom 3 mm Bočné držadlové lišty s krytkami Dvere vzadu, s pántami umiestnenými na pravej strane Otočný uzáver s uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm
Rozmery	Šírka: 300 mm Výška: 200 mm Hĺbka: 155 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 55
Poznámka	Zámena pripojenia nosných ramien a pántov dverí je možná otočením skrinky
Základný materiál	Aluminium

Features

Poznámka k obj. č.	Pripojenie nosného ramena a pánty dverí dole.
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	4,53 kg
Brutto hmotnosť	4,73 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ECLASS 8.0	27180505

Approvals

Approvals	UL
-----------	----