


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 6703.600 Spodné diely pultu

State: 22.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 6703.600 - Spodné diely pultu

TopConsole pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every TopConsole solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.

## Features

Obj. č.	TP 6703.600
Materiál	Skriňa: ocelový plech 1,5 mm Dvere a kryt pultu: ocelový plech 2,0 mm, po obvode polyuretánové penové tesnenie Montážna doska: ocelový plech
Povrch	Skriňa, strecha a dvere: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba Montážna doska: pozinkovaná
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skriňa hore otvorená Dvere, príp. dvojité dvere s tyčovým uzáverom (pri hĺbke 400 mm vpredu, pri hĺbke 500 mm vpredu a vzadu) Montážna doska Podlahové plechy
Rozmery montážnej dosky (Š x V)	1.499 mm x 625 mm
Počet dverí	2
Rozmery	Šírka: 1.600 mm Výška: 675 mm Hĺbka: 400 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Poznámka	Klzný diel VX 5051.172 sa môže použiť ako montážna pomôcka pre novú verziu podstavcového systému VX.
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	75 kg

## Features

---

Brutto hmotnosť	80 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Popis výrobku	Systém TP TopConsult, spodný diel, ŠxVxH: 1600x675x400 mm, ocelový plech

## Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK