

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6706.600 Spodné diely pultu

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6706.600 - Spodné diely pultu

TopConsole pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every TopConsole solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.

Features

Obj. č.	TP 6706.600
Materiál	Skriňa: ocelový plech 1,5 mm Dvere a kryt pultu: ocelový plech 2,0 mm, po obvode polyuretánové penové tesnenie Montážna doska: ocelový plech
Povrch	Skriňa, strecha a dvere: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba Montážna doska: pozinkovaná
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skriňa hore otvorená Dvere, príp. dvojité dvere s tyčovým uzáverom (pri hĺbke 400 mm vpredu, pri hĺbke 500 mm vpredu a vzadu) Montážna doska Podlahové plechy
Rozmery montážnej dosky (Š x V)	1.099 mm x 571 mm
Počet dverí	2
Rozmery	Šírka: 1.200 mm Výška: 675 mm Hĺbka: 500 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Poznámka	Montážna doska, s prestaviteľnou hĺbkou v rastri 25 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	72 kg

Features

Brutto hmotnosť	73 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Popis výrobku	Systém TP TopConsult, spodný diel, ŠxVxH: 1200x675x500 mm, ocelový plech

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK