


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6711.000 Střední díl pultu CX

State: 12.7.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6711.000 - Střední díl pultu CX

Čtyři šířky slouží jako můstek pro dvoudílnou nebo třídílnou nástavbu pultového systému CX.



Features

Obj. č.	CX 6711.000
Provedení	Střední díl
Materiál	Skříň: ocelový plech 1,5 mm Kryt pultu: ocelový plech 2,0 mm, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Povrch	Skříňka a kryt: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříň Kryt se závěsy umístěnými vzadu, 2 aretace s automatickým zajištěním. Odjištění doleva automatické, doprava manuální Otvor pro protažení kabelu ve dně skříňě Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Rozměry	Šířka: 800 mm Hloubka: 745 mm
Výška vpředu	130 mm
Výška vzadu	200 mm
Kód IK	IK10

Features

Poznámka	Pro uzavření středního dílu pultu je nutné použít zakrývací desku U 2-dílné konstrukce pultu je nutný spodní díl pultu a zakrývací deska pro střední díl pultu U 3-dílné konstrukce pultu jsou nutné spodní díl a horní díl pultu
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Základní materiál	Ocelový plech
Rozměry	Šířka: 800 mm
Počet uzávěrů	2
Provedení uzávěru	Otočný uzávěr
Vložka uzávěru	Doppelbart, 3 mm
Uzávěr	Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 2 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	25
Brutto hmotnost	27
Číslo celní sazby	94032080
EAN	4028177983717
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Prohlášení o shodě