


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6712.000 Stredný diel pultu CX

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6712.000 - Stredný diel pultu CX

Four widths form the bridge to two- or three-piece assembly of the CX console system.



Features

Obj. č.	CX 6712.000
Prevedenie	Stredný diel
Materiál	Skriňa: ocel'ový plech 1,5 mm Kryt pultu: ocel'ový plech 2,0 mm, polyuretánové penové tesnenie po celom obvode
Povrch	Skrinka a kryt: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skriňa Kryt s pántami umiestnenými vzadu, 2 aretácie s automatickým zaistením. Odistenie doľava automatické, doprava manuálne. Otvor na pretiahnutie kábla v dne skrine Uzáver: Doppelbart, 3 mm
Rozmery	Šírka: 1.200 mm Hĺbka: 745 mm
Výška vpredu	130 mm
Výška vzadu	200 mm
Počet dverí	2
Kód IK	IK10

Features

Poznámka	Na uzavretie stredného dielu pultu je nutné použiť zakrývaciú dosku Pri 2-dielnej konštrukcii pultu je nutný spodný diel pultu a zakrývacia doska pre stredný diel pultu Pri 3-dielnej konštrukcii pultu sú nutné spodný diel a horný diel pultu
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Základný materiál	Sheet steel
Rozmery	Šírka: 1.200 mm
Počet uzáverov	3
Vykonanie uzáveru	Otočný uzáver
Vložka uzáveru	Doppelbart, 3 mm
Uzáver	Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver Počet uzáverov: 3 Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	36 kg
Brutto hmotnosť	36,5 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Popis výrobku	Pultový systém CX, stredná časť stola, Š: 1200 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity