


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6716.500

Stredné diely pultu pre 3-dielnu montáž

State: 8.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6716.500 - Stredné diely pultu pre 3-dielnu montáž

Four widths form the bridge for a three-piece configuration of the TopConsole system.

Features

Obj. č.	TP 6716.500
Materiál	Skriňa: ocelový plech 1,5 mm Dvere a kryt pultu: ocelový plech 2,0 mm, po obvode polyuretánové penové tesnenie
Povrch	základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skriňa Kryt s pántami umiestnenými vzadu, 2 aretácie s automatickým zaistením. Odistenie doľava automatické, doprava manuálne. Otvor na pretiahnutie kábla v dne skrine
Kód IK	IK08
Základný materiál	Sheet steel
Rozmery	Šírka: 1.200 mm Výška: 235 mm Hĺbka: 730 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	31,35 kg
Brutto hmotnosť	34,3 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

Features

Popis výrobku

Systém TP TopConsult, stredná časť pultu pre 3-dielnu štruktúru,
ŠxH: 1200x730 mm, oceľový plech

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)

Explanations

Declaration of conformity
Declaration of conformity UK