

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6721.000 Horný diel pultu CX

State: 11.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6721.000 - Horný diel pultu CX

Four widths create the ideal conditions for individual monitoring and three-piece assembly of the CX console system.



Features

Obj. č.	CX 6721.000
Prevedenie	Horný diel
Materiál	Skriňa: oceľový plech 1,5 mm Dvere: oceľový plech 2,0 mm, polyuretánové penové tesnenie po celom obvode
Povrch	Skriňa a dvere: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skriňa Kryt s pántami umiestnenými dole, vrátane držiaka krytu Dno otvorené pre individuálne privedenie káblov Uzáver: Doppelbart, 3 mm
Rozmery	Šírka: 800 mm Výška: 515 mm
Hĺbka hore	125 mm
Hĺbka dole	245 mm
Kód IK	IK10
Poznámka	Na montáž 3-dielneho pultu je potrebný stredný diel a spodný diel pultu.
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 55

Features

Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Základný materiál	Sheet steel
Rozmery	Šírka: 800 mm Výška: 515 mm Hĺbka hore: 125 mm Hĺbka dole: 245 mm
Počet uzáverov	2
Vykonanie uzáveru	Otočný uzáver
Vložka uzáveru	Doppelbart, 3 mm
Uzáver	Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver Počet uzáverov: 2 Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	18 kg
Brutto hmotnosť	20,5 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Popis výrobku	Pultový systém CX, horná časť pultu pre 3-dielnu štruktúru, Š: 800 mm, oceľový plech

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity