

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CX 6723.000

## Horný diel pultu CX

State: 11.7.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CX 6723.000 - Horný diel pultu CX

Four widths create the ideal conditions for individual monitoring and three-piece assembly of the CX console system.



## Features

Obj. č.	CX 6723.000
Prevedenie	Horný diel
Materiál	Skriňa: ocelový plech 1,5 mm Dvere: ocelový plech 2,0 mm, polyuretánové penové tesnenie po celom obvode
Povrch	Skriňa a dvere: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skriňa Kryt s pántami umiestnenými dole, vrátane držiaka krytu Dno otvorené pre individuálne privedenie káblov Uzáver: Doppelbart, 3 mm
Rozmery	Šírka: 1.600 mm Výška: 515 mm
Hĺbka hore	125 mm
Hĺbka dole	245 mm
Kód IK	IK10
Poznámka	Na montáž 3-dielneho pultu je potrebný stredný diel a spodný diel pultu.

# Features

Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Základný materiál	Sheet steel
Rozmery	Šírka: 1.600 mm Výška: 515 mm Hĺbka hore: 125 mm Hĺbka dole: 245 mm
Počet uzáverov	3
Vykonanie uzáveru	Otočný uzáver
Vložka uzáveru	Doppelbart, 3 mm
Uzáver	Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver Počet uzáverov: 3 Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	39 kg
Brutto hmotnosť	40 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Popis výrobku	Pultový systém CX, stolová časť pre 3-dielnu konštrukciu, Š: 1600 mm, oceľový plech

# Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity