


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6730.310

Delené montážne dosky, závesné

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6730.310 - Delené montážne dosky, závesné pre TP, TS, VX SE

For the installation in console and desk unit on the interior installation system rails.

Features

Obj. č.	TP 6730.310
Materiál	Oceľový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže	Horný a stredný diel pultu na systémových lištách pre vnútorné vybavenie Spodný diel pultu po strane na systémovom chasis alebo montážnych výstuhách namontovaných na hĺbku Iné rozvádzačové skrine na lištách s dierovaním v rastri 25 mm
Poznámka	Možné radové spojenie so skriňami TS 8 vďaka systémovému rámu Maximálna montážna šírka pre delené montážne dosky = šírka pultu mínus 100 mm Pri TP je ďalej nutné použiť lištu pre internú montáž TP
Rozmery	Šírka: 200 mm Výška: 437 mm
Vhodné pre typ skrine	TP TS VX SE CX
Vhodné pre	Typ skrine: TP TS VX SE CX
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	2 kg
Brutto hmotnosť	2,04 kg

Features

PCF per pack (cradle-to-gate)	7,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27180504
Popis výrobku	TP delené montážne dosky, závesná, pre TS, SE, TP, ŠxV: 200x437 mm