

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 6730.330

## Delené montážne dosky, závesné

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 6730.330 - Delené montážne dosky, závesné pre TP, TS, VX SE

For the installation in console and desk unit on the interior installation system rails.

## Features

Obj. č.	TP 6730.330
Materiál	Oceľový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže	Horný a stredný diel pultu na systémových lištách pre vnútorné vybavenie Spodný diel pultu po strane na systémovom chasis alebo montážnych výstuhách namontovaných na hĺbku Iné rozvádzačové skrine na lištách s dierovaním v rastri 25 mm
Poznámka	Možné radové spojenie so skriňami TS 8 vďaka systémovému rámu Maximálna montážna šírka pre delené montážne dosky = šírka pultu mínus 100 mm Pri TP je ďalej nutné použiť lištu pre internú montáž TP
Rozmery	Šírka: 500 mm Výška: 437 mm
Vhodné pre typ skrine	TP TS VX SE CX
Vhodné pre	Typ skrine: TP TS VX SE CX
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	4,6 kg
Brutto hmotnosť	4,78 kg

# Features

PCF per pack (cradle-to-gate)	18,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27180504
Popis výrobku	TP delené montážne dosky, závesná, pre TS, SE, TP, ŠxV: 500x437 mm