


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6740.000

Kompaktný pult CX

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6740.000 - Kompaktný pult CX

One-piece console for operating and monitoring, with large mounting plate and a high protection category of IP 55, available in four different widths.



Features

Obj. č.	CX 6740.000
Prevedenie	Kompaktné pulty
Materiál	Skriňa: oceľový plech 1,5 mm Dvere a kryt pultu: oceľový plech 2,0 mm, po obvode polyuretánové penové tesnenie Montážna doska: oceľový plech, 2,5 mm
Povrch	Skriňa, strecha a dvere: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba Montážna doska: pozinkovaná
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skriňa, zozadu a po stranách uzavretá Dvere alebo dvojkrídlové dvere vpredu s 3-bodovým uzamykacím systémom Montážna doska Kryt s otočnými uzávermi, s pántami umiestnenými vzadu, 2 aretácie s automatickým zaistením. Odistenie doľava automatické, doprava manuálne. Podlahový plech Uzáver: Doppelbart, 3 mm
Rozmery	Šírka: 1.000 mm Výška: 970 mm Hĺbka: 400 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)	920 mm x 900 mm

Features

Hĺbka hore	495 mm
Hĺbka dole	400 mm
Počet dverí	2
Kód IK	IK10
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Základný materiál	Sheet steel
Rozmery	Šírka: 1.000 mm Výška: 970 mm Hĺbka hore: 495 mm Hĺbka dole: 400 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	72 kg
Brutto hmotnosť	75,25 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Popis výrobku	CX stojanový pult, ŠxVxH: 1000x970x400 mm, oceľový plech

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity