

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6740.600 Kompaktné pulty TP

State: 9.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6740.600 - Kompaktné pulty TP

One-piece console for operating and monitoring, with large mounting plate and a high protection category of IP 55, available in four different widths. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.

Features

Obj. č.	TP 6740.600
Materiál	Skriňa: ocelový plech 1,5 mm Dvere a kryt pultu: ocelový plech 2,0 mm, po obvodu polyuretánové penové tesnenie Montážna doska: ocelový plech, 3,0 mm
Povrch	Skriňa, strecha a dvere: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba Montážna doska: pozinkovaná
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skriňa, zozadu a po stranách uzavretá Dvere, príp. dvojité dvere vpredu, s tyčovým uzáverom Montážna doska Kryt s pántami umiestnenými vzadu, 2 aretácie s automatickým zaistením. Odistenie doľava automatické, doprava manuálne. Podlahové plechy
Rozmery	Šírka: 1.000 mm Výška: 975 mm Hĺbka: 400 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)	930 mm x 900 mm
Hĺbka hore	500 mm
Hĺbka dole	400 mm
Počet dverí	2
Kód IK	IK08
Poznámka	Klzný diel VX 5051.172 sa môže použiť ako montážna pomôcka pre novú verziu podstavcového systému VX.

Features

Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Základný materiál	Sheet steel
Rozmery	Šírka: 1.000 mm Výška: 975 mm Hĺbka hore: 500 mm Hĺbka dole: 400 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	73 kg
Brutto hmotnosť	75 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Popis výrobku	Stojaci pult TP, ŠxVxH1: 1000x975x400/T2: 500 mm, oceľový plech

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK