


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6742.000 Stojanový pult CX

State: 13.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6742.000 - Stojanový pult CX

Jednodílný stojanový pult pro ovládání a monitorování, s velkou montážní deskou a vysokým stupněm krytí IP 55 ve čtyřech různých šířkách.



Features

Obj. číslo	CX 6742.000
Provedení	Kompaktní pulty
Materiál	Skříň: ocelový plech 1,5 mm Dveře a kryt pultu: ocelový plech 2,0 mm, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění Montážní deska: Ocelový plech, 2,5 mm
Povrch	Skříň, střecha a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska: pozinkovaná
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříň, zezadu a po stranách uzavřená Dveře příp. dvoukřídlé dveře vpředu, s 3bodovým uzavíracím systémem Montážní deska Víka se zámkem s otočným uzávěrem, vzadu se závěsy, 2 stojany s automatickým blokováním. Odblokování vlevo automaticky, vpravo manuálně. Podlahový plech Uzávěr: Doppelbart, 3 mm

Features

Rozměry	Šířka: 1.200 mm Výška: 970 mm Hloubka: 400 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	1.120 mm x 900 mm
Hloubka nahoře	495 mm
Hloubka dole	400 mm
Počet dveří	2
Kód IK	IK10
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Základní materiál	Ocelový plech
Rozměry	Šířka: 1.200 mm Výška: 970 mm Hloubka nahoře: 495 mm Hloubka dole: 400 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	83 kg
Brutto hmotnost	86,75 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Popis výrobku	CX stojanový pult, ŠVH: 1200 × 970 × 400 mm, ocelový plech

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

Approvals

Explanations

Prohlášení o shodě