


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6742.500 Kompaktné puľty TP

State: 22.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6742.500 - Kompaktné pulty TP

One-piece consoles TP, ready-to-use component with high protection category IP 55 in four different widths. Tool-free assembly of the cover with a lid stay. Compatibility with TS8 system accessories, such as base/plinths and cable entry grommets.

Features

Obj. č.	TP 6742.500
Materiál	Skriňa: oceľový plech 1,5 mm Dvere a kryt pultu: oceľový plech 2,0 mm, po obvode polyuretánové penové tesnenie Montážna doska: oceľový plech, 3,0 mm
Povrch	Skriňa, strecha a dvere: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba Montážna doska: pozinkovaná
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skriňa, zozadu a po stranách uzavretá Dvere, príp. dvojité dvere vpredu, s tyčovým uzáverom Montážna doska Kryt s pántami umiestnenými vzadu, 2 aretácie s automatickým zaistením. Odistenie doľava automatické, doprava manuálne. Dno otvorené pre individuálne privedenie káblov
Rozmery	Šírka: 1.200 mm Výška: 973 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)	1.130 mm x 900 mm
Hĺbka hore	500 mm
Hĺbka dole	400 mm
Počet dverí	2
Kód IK	IK08
Poznámka k obj. č.	Pri variante s dvojkřídlovými dverami je otvor na dne dvojdielny, preto sú potrebné 2 balenia podlahových plechov.
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 55

Features

Protection category NEMA	NEMA 12
Základný materiál	Sheet steel
Rozmery	Šírka: 1.200 mm Výška: 973 mm Hĺbka hore: 500 mm Hĺbka dole: 400 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	85,5 kg
Brutto hmotnosť	90 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ECLASS 8.0	27180504
Popis výrobku	TP one-piece console, WHD1: 1200x960x400/D2: 500 mm, sheet steel

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity