

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 6746.600 Kompaktní pulty TP

State: 11.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 6746.600 - Kompaktní pulty TP

Jednodílný stojanový pult pro ovládání a monitorování, s velkou montážní deskou a vysokým stupněm krytí IP 55 ve čtyřech různých šířkách. Jednotný vzhled zajišťuje štítek dveřního zámku AX, pro snadné vedení kabelů jsou součástí dodávky dvoudílné podlahové plechy.

## Features

Obj. číslo	TP 6746.600
Materiál	Skříň: ocelový plech 1,5 mm Dveře a kryt pultu: ocelový plech 2,0 mm, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch	Skříň, střecha a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska: pozinkovaná
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříň, zezadu a po stranách uzavřená Dveře, popř. dvojitě dveře vpředu, s tyčovým uzávěrem Montážní deska Kryt se závěsy umístěnými vzadu, 2 aretace s automatickým zajištěním. Odjištění doleva automatické, doprava manuální Podlahové plechy
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 975 mm Hloubka: 400 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	530 mm x 900 mm
Hloubka nahoře	500 mm
Hloubka dole	400 mm
Počet dveří	1
Kód IK	IK08
Poznámka	Jako montážní pomůcka pro systém podstavců VX, nové provedení, lze použít kluzný prvek VX 5051.172

# Features

---

Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Základní materiál	Ocelový plech
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 975 mm Hloubka nahoře: 500 mm Hloubka dole: 400 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	48 kg
Brutto hmotnost	51,6 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Popis výrobku	Kompaktní pult TP, ŠxVxH1/H2: 600x975x400/500 mm, ocelový plech

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK