


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6902.670

**Upevnenie skrinky, s nastaviteľným
sklonom, nadstavba**

State: 18.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

IW 6902.670 - Upevnenie skrinky, s nastaviteľným sklonom, nadstavba

For mounting on IW worktops or other surfaces.



Features

Obj. č.	IW 6902.670
Oblasti použitia	Pre montáž na: pracovná doska IW, pripravená, plochy, upevnenie/spojka skrine CP-L rohová 120 x 65 mm, upevnenie/spojka skrine CP 40 (možno použiť aj ako adaptér pre nastavenie sklonu +100°/-60° pre CP 40) Vhodné pre skrinky do 20 kg s pripojením nosných ramien: CP 40, CP-L rohová 120 x 65 mm, CP-L Ø 130 mm, VESA Standard 75
Materiál	Oceľový plech Manžeta: plast
Povrch	S nástrekom
Farba	RAL 7024
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu
Tilt angle note	+100°/-60°, nastaviteľný pomocou upínacej páčky v rastri 7,2° a s možnosťou obmedzenia na +100°/-15° pomocou priloženej dorazovej skrutky.
Tilt angle pitch pattern	7,2°
OUT_TILT_ANGLE	-60 - 100 °
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,72 kg

Features

Brutto hmotnosť	0,928 kg
Číslo colnej sadzby	73182900
ECLASS 8.0	27189263
