

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.022

Procesorové jednotky CMC III

State: 9.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.022 - Procesorové jednotky CMC III

Riadiaca jednotka CMC III 19" Edition je procesorová jednotka monitorovacieho systému CMC III. Pripojiť možno až 16 externých senzorov / pripojovacích jednotiek zbernice CAN. Jednotku je možné pripojiť k dátovej sieti cez Ethernet a konfigurovať cez web/USB, alarmy môžu jednotky zasielať prostredníctvom e-mailového servera a prostredníctvom SNMP je možné jednotky napojiť.



Features

Obj. č.	DK 7030.022
Prevedenie	Prevedenie 19"
Výhody	Vysoká dostupnosť vďaka redundantnému napájaniu elektrickou energiou. Úspora nákladov vďaka optimalizovanému využitiu priestoru a technike pripojenia.
Oblasti použitia	Monitorovanie skriní v IT, priemysle a technickom zariadení budov.
Popis funkcie	Centrálne monitorovacia jednotka pre systém CMC III. Priame pripojenie zariadenia prostredníctvom SNMP cez Ethernet Zbiera namerané dáta a odosiela alarm do systémov riadenia siete alebo dispečerských stanovišť pri prekročení voľne nastaviteľných medzných hodnôt.
Prevedenie	Piezo vysielateľ signálov pre akustické informovanie Funkcia času vďaka hodinám v reálnom čase s NTP
Materiál	Plast Hliníkový profil, čierne eloxovaný

Features

Povrch	Čelná strana: hladká Skríňa: štruktúrovaná prášková farba
Farba	Skríňa: RAL 7035 Čelná strana: RAL 9005
Rozsah dodávky	Riadiaca jednotka CMC III Základný systém Integrovaný displej Vrátane upevňovacieho materiálu na montáž na plochy
Rozhranie systému Bus	RJ45 CAN bus
Výstup alarmového relé	Terminal up to 1.5 mm ² (max. 24 V DC/1 A)
Webstránka optimalizovaná pre mobilné zariadenia	For Android and Windows phones
Sieťové rozhranie	Ethernet to IEEE 802.3 via 10/100BaseT full-duplex, 10/100 Mbit/s, PoE
Interface UPS	PoE (Power over Ethernet)
Serial interface	RJ12
Interface streaming	Axis network camera with VAPIX® version 3
Počet čidiel (max.)	16
Poznámka	Pre zvýšenie sieťovej bezpečnosti je možné deaktivovať nešifrované protokoly
LED indikácia (na zadnej strane)	Network status
LED indikácia (na prednej strane)	Status

Features

Protokoly	TCP/IPv4 TCP/IPv6 SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3 Telnet SSH FTP SFTP with SSL HTTP HTTPS with SSL NTP DHCP DNS SMTP Syslog LDAP Radius OPC-UA Modbus/TCP RS-232
-----------	--

Rozmery	Šírka: 450 mm Výška: 44 mm Hĺbka: 144 mm
---------	--

Rozsah prevádzkových teplôt	0 °C...45 °C
-----------------------------	--------------

Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)	5...95 %
----------------------------------	----------

Balenie	1 pc(s).
---------	----------

Netto hmotnosť	2,2 kg
----------------	--------

Brutto hmotnosť	2,452 kg
-----------------	----------

Číslo colnej sadzby	85311095
---------------------	----------

ETIM 9	EC002627
--------	----------

ETIM 8	EC002627
--------	----------

ECLASS 8.0	27189253
------------	----------

Popis výrobku	CMC III Processing Unit 19"
---------------	-----------------------------

Approvals

Approvals

Cyber Security Certificate
TÜV-tested safety