


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7030.040 Jednotky CMC III I/O

State: 28.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.040 - Jednotky CMC III I/O

Monitoring of up to eight digital inputs and control of to to four relays.



## Features

Obj. č.	DK 7030.040
Výhody	Rýchle pripojenie a automatické rozpoznanie pomocou Plug & Play Malý potrebný priestor vďaka vysokej koncentrácii vstupov a výstupov.
Popis funkcie	Automatický sled zberníc s poradovým číslom zaistovaný riadiacou jednotkou Napájanie elektrickou energiou sa vykonáva cez rozhranie CAN-Bus. Indikácia stavu prostredníctvom integrovanej LED diódy Vstupy pre bezpotenciálne signály Reléový výstup (prepínací kontakt) so zaťažiteľnosťou max. 24 V (DC)/1 A
Materiál	Plast Čelná strana: hladká Skriňa: štruktúrovaná prášková farba
Farba	Skriňa: RAL 7035 Čelná strana: RAL 9005
Rozsah dodávky	Jednotka CMC III I/O Vrátane upevňovacieho materiálu na montáž na plochy
Rozhranie systému Bus	2 x RJ45 CAN bus

# Features

Rozhranie	8 digital inputs 4 relay outputs (max. 24 V DC/1 A)
Počet účastníkov pre každé IoT Interface (max.)	16
Počet účastníkov PU (max.)	8
Poznámka	Nedá sa používať s riadiacou jednotkou Compact
Rozmery	Šírka: 138 mm Výška: 40 mm Hĺbka: 132 mm
Rozsah prevádzkových teplôt	0 °C...55 °C
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)	5...95 %
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,5 kg
Brutto hmotnosť	0,56 kg
Číslo colnej sadzby	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Popis výrobku	DK CMC III I/O jednotka, pre zber signálu a vykonávanie riadiacich príkazov, ŠxVxH: 138x40x132 mm, monitorovanie: 8 digitálnych vstupov, ovládanie: 4 relé,

# Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Manufacturer's declaration Declaration of conformity