

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.050

Riadiace jednotky CMC III

State: 5.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.050 - Riadiace jednotky CMC III

For measuring current/energy and for activating/de-activating consumers, such as fans for instance.



Features

| | |
|---|---|
| Obj. č. | DK 7030.050 |
| Výhody | Rýchle pripojenie a automatické rozpoznanie pomocou Plug & Play |
| Popis funkcie | Spína 2 výstupy Meranie napätia, prúdu, výkonu, práce Regulujú a spínajú ventilátory, kúrenie, spotrebiče |
| Materiál | Plast Čelná strana: hladká Skriňa: štruktúrovaná prášková farba |
| Farba | Skriňa: RAL 7035 Čelná strana: RAL 9005 |
| Rozsah dodávky | Napájacia jednotka CMC III Vrátane upevňovacieho materiálu na montáž na plochy |
| Vstupné pripojenie | IEC 320 connector C14 |
| Rozhranie systému Bus | 2 x RJ45 CAN bus |
| Počet účastníkov pre každé IoT Interface (max.) | 16 |
| Počet účastníkov PU (max.) | 8 |

Features

| | |
|----------------------------------|---|
| Poznámka | Nedá sa používať s riadiacou jednotkou Compact Pre reguláciu ventilátorov je pre každý ventilátor vyžadovaný odrušovací prvok 7030051 |
| Rozmery | Šírka: 138 mm Výška: 40 mm Hĺbka: 132 mm |
| Výstup prípojok | 2 x IEC 320 socket C13, switched |
| Rozsah merania $\cos \varphi$ | 0 - $\pm 90^\circ$ |
| Spotreba energie | 0 - 1.000.000 kWh |
| Činný výkon | 46 - 2,3 |
| Menovitá frekvencia | 50 - 60 Hz |
| Rozsah prevádzkových teplôt | 0 °C...55 °C |
| Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca) | 5...95 % |
| Predradené istenie | Istič/tavná poistka: 10 A |
| Napájanie | 110 - 230 V |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 0,4 kg |
| Brutto hmotnosť | 0,588 kg |
| Číslo colnej sadzby | 85311095 |
| ETIM 9 | EC002627 |
| ECLASS 8.0 | 27189253 |
| Popis výrobku | DK CMC III Power Unit, pre napájanie a ovládanie spotrebičov cez CMC III, ŠxVxH: 138x40x132 mm, vstup: C14 100-230 V, 10 A 50/60 Hz, výstup: 2x C13, 100-230 V, celkovo až do 10 A, 50/60 Hz, |

Approvals

Explanations

Manufacturer's declaration