

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.050

Riadiace jednotky CMC III

State: 28.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.050 - Riadiace jednotky CMC III

For measuring current/energy and for activating/de-activating consumers, such as fans for instance.



Features

Obj. č.	DK 7030.050
Výhody	Rýchle pripojenie a automatické rozpoznanie pomocou Plug & Play
Popis funkcie	Spína 2 výstupy Meranie napätia, prúdu, výkonu, práce Regulujú a spínajú ventilátory, kúrenie, spotrebiče
Materiál	Plast Čelná strana: hladká Skriňa: štruktúrovaná prášková farba
Farba	Skriňa: RAL 7035 Čelná strana: RAL 9005
Rozsah dodávky	Napájacia jednotka CMC III Vrátane upevňovacieho materiálu na montáž na plochy
Vstupné pripojenie	IEC 320 connector C14
Rozhranie systému Bus	2 x RJ45 CAN bus
Počet účastníkov pre každé IoT Interface (max.)	16
Počet účastníkov PU (max.)	8

Features

Poznámka	Nedá sa používať s riadiacou jednotkou Compact Pre reguláciu ventilátorov je pre každý ventilátor vyžadovaný odrušovací prvok 7030051
Rozmery	Šírka: 138 mm Výška: 40 mm Hĺbka: 132 mm
Výstup prípojok	2 x IEC 320 socket C13, switched
Rozsah merania $\cos \varphi$	0 - $\pm 90^\circ$
Spotreba energie	0 - 1.000.000 kWh
Činný výkon	46 - 2,3
Menovitá frekvencia	50 - 60 Hz
Rozsah prevádzkových teplôt	0 °C...55 °C
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)	5...95 %
Predradené istenie	Istič/tavná poistka: 10 A
Napájanie	110 - 230 V
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,4 kg
Brutto hmotnosť	0,588 kg
Číslo colnej sadzby	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Popis výrobku	DK CMC III Power Unit, pre napájanie a ovládanie spotrebičov cez CMC III, ŠxVxH: 138x40x132 mm, vstup: C14 100-230 V, 10 A 50/60 Hz, výstup: 2x C13, 100-230 V, celkovo až do 10 A, 50/60 Hz,

Approvals

Explanations

Manufacturer's declaration