


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.060

Napájecí zdroj CMC III

State: 6.9.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.060 - Napájecí zdroj CMC III pro PU, PU Compact, LED světelnou lištu, kontrolní modul dveří

Napájecí zdroj CMC III pro použití v různých rozsazích napětí.



Features

Obj. č.	DK 7030.060
Materiál	Plast
Povrch	Čelní strana: hladká Skříň: strukturovaná prášková barva
Barva	Čelní strana: RAL 9005 Skříň: RAL 7035
Rozsah dodávky	Přívodní kabel 24 V (DC) Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na plochy
Délka přívodního kabelu	600 mm
Input connection	přístrojový konektor C14
Výstupní proud (max.)	2,5 A
Rozměry	Šířka: 138 mm Výška: 40 mm Hloubka: 132 mm
Rozsah provozních teplot	0 °C...40 °C
Výstupní napětí	Výstupní napětí: 24 V DC

Features

Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	5...95 %
----------------------------------	----------

Balení	1 ks
--------	------

Netto hmotnost	0.65
----------------	------

Brutto hmotnost	0.652
-----------------	-------

Číslo celní sazby	85043121
-------------------	----------

EAN	4028177659384
-----	---------------

ETIM 9	EC002627
--------	----------

ECLASS 8.0	27189253
------------	----------

Approvals

Approvals	UL
-----------	----

Explanations	Prohlášení výrobce Prohlášení o shodě
--------------	--