


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.060

Napájací zdroj CMC III

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.060 - Napájací zdroj CMC III pre PU, PU Compact, LED svetelnú lištu, kontrolný modul dverí

CMC III power pack for use across multiple voltage ranges.



Features

Obj. č.	DK 7030.060
Materiál	Plast
Povrch	Čelná strana: hladká Skriňa: štruktúrovaná prášková farba
Farba	Čelná strana: RAL 9005 Skriňa: RAL 7035
Rozsah dodávky	Prívodný kábel 24 V (DC) Vrátane upevňovacieho materiálu na montáž na plochy
Dĺžka prívodného kábla	600 mm
Vstupné pripojenie	IEC 320 connector C14
Výstupný prúd (max.)	2,5 A
Rozmery	Šírka: 138 mm Výška: 40 mm Hĺbka: 132 mm
Rozsah prevádzkových teplôt	0 °C...40 °C
Výstupné napätie	Výstupné napätie: 24 V DC

Features

Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)	5...95 %
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,65 kg
Brutto hmotnosť	0,652 kg
Číslo colnej sadzby	85043121
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Popis výrobku	Zdroj DK CMC III, pre napájanie komponentov CMC III, vstup: C14 100-240 V, 50/60 Hz, výstup: 24 V DC, 2 A, 1 x výstup cez konektor, 2 x výstup cez svorky,

Approvals

Approvals	UL UR + C-UR (recognized)
Explanations	Manufacturer's declaration Declaration of conformity