

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.100 Senzor CMC III CAN bus

State: 28.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.100 - Senzor CMC III CAN bus

For connecting a CMC-TC sensor

Features

Obj. č.	DK 7030.100
Prevedenie	Pre pripojenie 5 prístupových čidiel (v rade) alebo dymového čidla, pohybového čidla, čidla napájania 48 V DC alebo čidla netesnosti.
Výhody	Rýchle pripojenie a automatické rozpoznanie pomocou Plug & Play Napájanie elektrickou energiou sa vykonáva cez rozhranie CAN-Bus.
Technické údaje	2x zbernica CAN CMC III: RJ45 pre kábel zbernice CAN LED indikácia (na zadnej strane) Optický (LED) a akustický (zvuk alarmu) indikátor stavu Funkcia času vďaka hodinám v reálnom čase s NTP Pripojenie LDAP(S)/Radius/Active Directory Integrované rozhranie GbE s webovým serverom pre autonómnú prevádzku bez ďalších komponentov Cez sieťové rozhranie CMC III je možné cez browser, SNMP alebo OPC-UA vyvolať aktuálne hodnoty merania a vykonávať nastavenia
Oblasti použitia	Monitorovanie skríň v IT, priemysle a technickom zariadení budov.
Popis funkcie	Nastavenie je možné vykonať cez procesnú jednotku CMC III. Indikácia stavu prostredníctvom integrovanej LED diódy Cez sieťové rozhranie CMC III je možné cez browser, SNMP alebo OPC-UA vyvolať aktuálne hodnoty merania a vykonávať nastavenia Automatický alarm cez e-mail, SMS alebo SNMP-Trap pri prekročení hraničnej hodnoty
Materiál	Plast Čelná strana: hladká Skríňa: štruktúrovaná prášková farba
Farba	Skríňa: RAL 7035 Čelná strana: RAL 9005
Rozsah dodávky	Snímač Montážna doska Vrátane upevňovacieho materiálu Upevňovacie príslušenstvo

Features

Vstupné pripojenie	RJ 45 RJ12
Rozhranie systému Bus	2 x RJ45 CAN bus
Rozhranie	RJ12
Počet účastníkov PU Compact (max.)	4
Počet účastníkov PU (max.)	16
Rozmery	Šírka: 110 mm Výška: 30 mm Hĺbka: 40 mm
Rozsah prevádzkových teplôt	0 °C...55 °C
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)	5...95 %
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,12 kg
Brutto hmotnosť	0,18 kg
Číslo colnej sadzby	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Popis výrobku	Zbernicový snímač DK CMC III CAN, pre pripojenie snímačov CMC-TC, šírka: 110x30x40 mm, rozhrania: RJ12, skriňa: RAL 7035, predná strana: RAL 9005

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Manufacturer's declaration Declaration of conformity