

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7030.262 Dvere pre VX IT

State: 28.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7030.262 - Dvere pre VX IT pre automatické otváranie dverí (ADO)

Glazed and sheet steel doors VX IT, with vent flaps for automatic opening in the event of an alarm



Features

Obj. č.	VX 7030.262
Prevedenie	Presklené okienko: jednovrstvové bezpečnostné sklo, tónované Pružinový tlmič na otváranie klapky Magnety na fixáciu výklopných dielov dverí Klapky sú otvorené, keď sú bez napätia Presklené dvere: 2x jednovrstvové bezpečnostné sklo, tónované jednodielne, s odvzdušňovacími klapkami Rám: hliníkový pretlačovaný profil

Features

Výhody	<p>Systém diaľkového riadenia CMC III je možný</p> <p>Vysoká bezpečnosť vďaka použitiu jednovrstvového bezpečnostného skla, tónované</p> <p>Vysoká stabilita vďaka kombinácii odvzdušňovacích klapiek s rúrkovým rámom dverí</p> <p>Odvzdušňovacie klapky vyčnievajú len 200 mm do únikovej cesty</p> <p>Nie je nutná úprava systému uzatvárania</p> <p>Ručné otváranie dverí nemá vplyv na odvzdušňovacie klapky</p> <p>Automatické otváranie odvzdušňovacích klapiek pri výpadku prúdu</p>
Technické údaje	<p>Montáž vetracej klapky smerom von: 200 mm (v otvorenom stave)</p> <p>Montáž mechaniky smerom dovnútra: 52,5 mm</p> <p>Pánty dverí: vpravo (pre jednodielne dvere zameniteľné sprava doľava)</p> <p>Pripojovací kábel od pántov dverí: 2,5 m</p>
Popis funkcie	<p>Riadenie prostredníctvom CMC III Door Control Modul (DCM)</p> <p>Integrované vertikálne odvzdušňovacie klapky sa v prípade núdze – pri výpadku chladiaceho systému alebo spustení hasiaceho zariadenia – automaticky mechanicky otvoria</p> <p>V závislosti od objemu priestoru a teploty sa vzduch v priestore používa na núdzové chladenie alebo môže hasiaci plyn prúdiť priamo do IT skriň.</p> <p>Vždy sa musia používať čelné a zadné dvere systému pre automatické otvorenie dverí</p>
Materiál	<p>Rám: hliníkový pretlačovaný profil</p> <p>Presklené okienko: jednovrstvové bezpečnostné sklo, tónované</p>
Rozsah dodávky	<p>Presklené dvere s komfortnou rukoväťou pre profilovú cylindrickú polvložku s bezpečnostným zámkom 3524 E</p>
pri DC	0,78 A
Rozmery	<p>Šírka: 600 mm</p> <p>Výška: 2.000 mm</p>
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 20 for solid vent flaps
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	34 kg
Brutto hmotnosť	35,5 kg

Features

Číslo colnej sadzby	94039910
ETIM 9	EC002510
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	VX IT hliníkové presklené dvere ADO, ŠxV: 600x2000, 2x tvrdené bezpečnostné sklo, bez fólie