


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 7030.264 Dvere pre VX IT

State: 22.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 7030.264 - Dvere pre VX IT pre automatické otváranie dverí (ADO)

Glazed and sheet steel doors VX IT, with vent flaps for automatic opening in the event of an alarm



## Features

---

Obj. č.	VX 7030.264
Prevedenie	Presklené okienko: jednovrstvové bezpečnostné sklo, tónované Pružinový tlmič na otváranie klapky Magnety na fixáciu výklopných dielov dverí Klapky sú otvorené, keď sú bez napätia Presklené dvere: 2x jednovrstvové bezpečnostné sklo, tónované jednodielne, s odvzdušňovacími klapkami Rám: hliníkový pretlačovaný profil

---

# Features

Výhody	<p>Systém diaľkového riadenia CMC III je možný</p> <p>Vysoká bezpečnosť vďaka použitiu jednovrstvového bezpečnostného skla, tónované</p> <p>Vysoká stabilita vďaka kombinácii odvzdušňovacích klapiek s rúrkovým rámom dverí</p> <p>Odvzdušňovacie klapky vyčnievajú len 200 mm do únikovej cesty</p> <p>Nie je nutná úprava systému uzatvárania</p> <p>Ručné otváranie dverí nemá vplyv na odvzdušňovacie klapky</p> <p>Automatické otváranie odvzdušňovacích klapiek pri výpadku prúdu</p>
Technické údaje	<p>Montáž vetracej klapky smerom von: 200 mm (v otvorenom stave)</p> <p>Montáž mechaniky smerom dovnútra: 52,5 mm</p> <p>Pánty dverí: vpravo (pre jednodielne dvere zameniteľné sprava doľava)</p> <p>Pripojovací kábel od pántovu dvierok: 2,5 m</p>
Popis funkcie	<p>Riadenie prostredníctvom CMC III Door Control Modul (DCM)</p> <p>Integrované vertikálne odvzdušňovacie klapky sa v prípade núdze – pri výpadku chladiaceho systému alebo spustení hasiaceho zariadenia – automaticky mechanicky otvoria</p> <p>V závislosti od objemu priestoru a teploty sa vzduch v priestore používa na núdzové chladenie alebo môže hasiaci plyn prúdiť priamo do IT skriň.</p> <p>Vždy sa musia používať čelné a zadné dvere systému pre automatické otvorenie dverí</p>
Materiál	<p>Rám: hliníkový pretlačovaný profil</p> <p>Presklené okienko: jednovrstvové bezpečnostné sklo, tónované</p>
Rozsah dodávky	<p>Presklené dvere s komfortnou rukoväťou pre profilovú cylindrickú polvložku s bezpečnostným zámkom 3524 E</p>
pri DC	0,78 A
Rozmery	<p>Šírka: 600 mm</p> <p>Výška: 2.200 mm</p>
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 20 for solid vent flaps
Balenie	1 pc(s).
Číslo colnej sadzby	94039910
ETIM 9	EC000261

# Features

---

ECLASS 8.0

27180101

---

Popis výrobku

VX IT aluminium glazed door (ADO), WxH=600x2200 mm, 2x single-pane safety glass