

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7030.282 Dvere pre VX IT

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7030.282 - Dvere pre VX IT pre automatické otváranie dverí (ADO)

Glazed and sheet steel doors VX IT, with vent flaps for automatic opening in the event of an alarm



Features

| | |
|------------|---|
| Obj. č. | VX 7030.282 |
| Prevedenie | Presklené okienko: jednovrstvové bezpečnostné sklo, tónované Pružinový tlmič na otváranie klapky Magnety na fixáciu výklopných dielov dverí Klapky sú otvorené, keď sú bez napätia s dverami z oceleového plechu dvojdielne, vertikálne delené, s vetracími klapkami Rám: oceleový plech |
| Výhody | Systém diaľkového riadenia CMC III je možný Vysoká bezpečnosť vďaka použitiu jednovrstvového bezpečnostného skla, tónované Vysoká stabilita vďaka kombinácii odvzdušňovacích klapiek s rúrkovým rámom dverí Odvzdušňovacie klapky vyčnievajú len 200 mm do únikovej cesty Nie je nutná úprava systému uzatvárania Ručné otváranie dverí nemá vplyv na odvzdušňovacie klapky Automatické otváranie odvzdušňovacích klapiek pri výpadku prúdu |

Features

| | |
|---|---|
| Technické údaje | Montáž vetracej klapky smerom von: 200 mm (v otvorenom stave) Montáž mechaniky smerom dovnútra: 52,5 mm Pánty dverí: vpravo (pre jednodielne dvere zameniteľné sprava doľava) Pripojovací kábel od pántovu dvierok: 2,5 m |
| Popis funkcie | Riadenie prostredníctvom CMC III Door Control Modul (DCM) Integrované vertikálne odvzdušňovacie klapky sa v prípade núdze – pri výpadku chladiaceho systému alebo spustení hasiaceho zariadenia – automaticky mechanicky otvoria V závislosti od objemu priestoru a teploty sa vzduch v priestore používa na núdzové chladenie alebo môže hasiaci plyn prúdiť priamo do IT skriň. Vždy sa musia používať čelné a zadné dvere systému pre automatické otvorenie dverí |
| Materiál | dvojdielne, vertikálne delené, s vetracími klapkami Rám: oceľový plech Presklené okienko: jednovrstvové bezpečnostné sklo, tónované |
| Farba | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Dvere s komfortnou rukoväťou pre profilovú cylindrickú polvložku s bezpečnostným zámkom 3524 E |
| pri DC | 0,78 A |
| Rozmery | Šírka: 600 mm Výška: 2.000 mm |
| Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529 | IP 20 for solid vent flaps |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 40,262 kg |
| Brutto hmotnosť | 42,275 kg |
| Číslo colnej sadzby | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002510 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Popis výrobku | 2-dielne dvere z oceľového plechu VX IT (ADO), ŠxV 600x2000, 2x tvrdené bezpečnostné sklo, fólia |