

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7030.284 Dvere pre VX IT

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7030.284 - Dvere pre VX IT pre automatické otváranie dverí (ADO)

Glazed and sheet steel doors VX IT, with vent flaps for automatic opening in the event of an alarm



Features

Obj. č.	VX 7030.284
Prevedenie	Presklená plocha s jednovrstvovým bezpečnostným sklom Pružinový tlmič na otváranie klapky Magnety na fixáciu výklopných dielov dverí Klapky sú otvorené, keď sú bez napätia s dverami z oceleového plechu dvojdielne, vertikálne delené, s vetracími klapkami Rám: oceleový plech
Výhody	Systém diaľkového riadenia CMC III je možný Vysoká bezpečnosť vďaka použitiu jednovrstvového bezpečnostného skla, tónované Vysoká stabilita vďaka kombinácii odvzdušňovacích klapiek s rúrkovým rámom dverí Odvzdušňovacie klapky vyčnievajú len 200 mm do únikovej cesty Nie je nutná úprava systému uzatvárania Ručné otváranie dverí nemá vplyv na odvzdušňovacie klapky Automatické otváranie odvzdušňovacích klapiek pri výpadku prúdu

Features

Technické údaje	Montáž vetracej klapky smerom von: 200 mm (v otvorenom stave) Montáž mechaniky smerom dovnútra: 52,5 mm Pánty dverí: vpravo (pre jednodielne dvere zameniteľné sprava doľava) Pripojovací kábel od pántovu dvierok: 2,5 m
Popis funkcie	Riadenie prostredníctvom CMC III Door Control Modul (DCM) Integrované vertikálne odvzdušňovacie klapky sa v prípade núdze – pri výpadku chladiaceho systému alebo spustení hasiaceho zariadenia – automaticky mechanicky otvoria V závislosti od objemu priestoru a teploty sa vzduch v priestore používa na núdzové chladenie alebo môže hasiaci plyn prúdiť priamo do IT skríň. Vždy sa musia používať čelné a zadné dvere systému pre automatické otvorenie dverí
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Dvere s komfortnou rukoväťou pre profilovú cylindrickú polvložku s bezpečnostným zámkom 3524 E
pri DC	0,78 A
Rozmery	Šírka: 600 mm Výška: 2.200 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 20 for solid vent flaps
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	40 kg
Brutto hmotnosť	43 kg
Číslo colnej sadzby	94039910
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	Dvere z ocelového plechu 2-dielne VX IT (ADO), ŠxV 600x2200, RAL7035