


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7030.400 Čidlá CMC III

State: 12.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.400 - Čidlá CMC III

Hlásič dymu CMC III

## Features

Obj. č.	DK 7030.400
Prevedenie	Dymové čidlo
Výhody	Rýchle pripojenie a automatické rozpoznanie pomocou Plug & Play Napájanie elektrickou energiou sa vykonáva cez rozhranie CAN-Bus.
Oblasti použitia	Monitorovanie skriň v IT, priemysle a technickom zariadení budov. Monitorovanie skriň, miestností a kontajnerov v IT prostredí.
Popis funkcie	Nastavenie je možné meniť pomocou webového rozhrania CMC III Processorové jednotky či IoT jednotky. Hlásič dymu CMC III sa montuje v hornej časti skrine. Senzor sleduje vzduch v skrini na dymové častice.
Materiál	Plast
Farba	Skriňa: biela Upevňovací uholník: RAL 9005
Rozsah dodávky	Snímač Montážna doska Vrátane upevňovacieho materiálu Montážne uholníky Vrátane upevňovacieho materiálu
Pripojenie k zbernici CAN-Bus	Direct
Rozhranie	2 x RJ45 CAN bus
Počet účastníkov pre každé IoT Interface (max.)	32
Počet účastníkov PU Compact (max.)	4
Počet účastníkov PU (max.)	32
Počet účastníkov PDU (max.)	16
Metóda merania	Silicon PIN photodiode/GaAs infrared LED

# Features

Rozmery	Výška: 60 mm
Rozsah prevádzkových teplôt	5 °C...45 °C
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)	5...95 %
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,4 kg
Brutto hmotnosť	0,58 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	2,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Popis výrobku	Detektor dymu DK CMC III, na základe optoelektronického vyhodnotenia dymových častíc, V: 50 mm, Ø 100 mm, plast, puzdro: biele

# Approvals

Explanations	Manufacturer's declaration Declaration of conformity
--------------	---