

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.501 Kontrolný modul dverí

State: 18.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.501 - Kontrolný modul dverí

Control unit for automatic opening of glazed doors VX IT for ADO with integral vent flaps.

Features

| | |
|---------------------|---|
| Obj. č. | DK 7030.501 |
| Technické údaje | Maximálny počet riadiacich jednotiek: 16 Maximálny počet riadiacich jednotiek Compact: 4 1. menovité napätie: 24 V (DC) 7030.060 pre kontrolný modul dverí a presklené dvere VX IT pre ADO, redundantné pre 2. menovité napätie 2. menovité napätie: 24 V (DC) 7030.060 pre kontrolný modul dverí a presklené dvere VX IT pre ADO 1x vstup teplotného čidla 3x digitálny vstup: alarm / klapky predných dverí / klapky zadných dverí 1x vstup pre čítačky: zámok s číselným kódom / transpondérová čítačka pre test funkčnosti vetracích klapiek v mieste inštalácie 2x výstupy pre presklené dvere VX IT pre ADO s integrovanými vetracími klapkami, magnetický systém s tlmičom integrovaný do dverí 2x zbernica CAN CMC III: RJ45 pre kábel zbernice CAN |
| Materiál | Plast |
| Farba | Čelná strana: RAL 9005 Skriňa: RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Základný systém Teplotné čidlo vrátane prívodného kábla (priložené) Vrátane upevňovacieho materiálu na montáž na plochy |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 0,4 kg |
| Brutto hmotnosť | 0,66 kg |
| Číslo colnej sadzby | 90330090 |
| ETIM 9 | EC001770 |
| ECLASS 8.0 | 27390190 |

Features

Popis výrobku

DK CMC III modul ovládaní dverí DCM, riadiaca jednotka pre systém automatického otvárania dverí, ovládanie až 2 dverových súprav a 2 dverových súprav predĺženie pre LCP, ŠxVxH 138x40x132 mm,

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)

Explanations

Manufacturer's declaration
Declaration of conformity