

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7030.501 Kontrolný modul dverí

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.501 - Kontrolný modul dverí

Control unit for automatic opening of glazed doors VX IT for ADO with integral vent flaps.

## Features

Obj. č.	DK 7030.501
Technické údaje	Maximálny počet riadiacich jednotiek: 16 Maximálny počet riadiacich jednotiek Compact: 4 1. menovité napätie: 24 V (DC) 7030.060 pre kontrolný modul dverí a presklené dvere VX IT pre ADO, redundantné pre 2. menovité napätie 2. menovité napätie: 24 V (DC) 7030.060 pre kontrolný modul dverí a presklené dvere VX IT pre ADO 1x vstup teplotného čidla 3x digitálny vstup: alarm / klapky predných dverí / klapky zadných dverí 1x vstup pre čítačky: zámok s číselným kódom / transpondérová čítačka pre test funkčnosti vetracích klapiek v mieste inštalácie 2x výstupy pre presklené dvere VX IT pre ADO s integrovanými vetracími klapkami, magnetický systém s tlmičom integrovaný do dverí 2x zbernica CAN CMC III: RJ45 pre kábel zbernice CAN
Materiál	Plast
Farba	Čelná strana: RAL 9005 Skriňa: RAL 7035
Rozsah dodávky	Základný systém Teplotné čidlo vrátane prívodného kábla (priložené) Vrátane upevňovacieho materiálu na montáž na plochy
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,4 kg
Brutto hmotnosť	0,66 kg
Číslo colnej sadzby	90330090
ETIM 9	EC001770
ECLASS 8.0	27390190

# Features

---

Popis výrobku

DK CMC III modul ovládania dverí DCM, riadiaca jednotka pre systém automatického otvárania dverí, ovládanie až 2 dverových súprav a 2 dverových súprav predĺženie pre LCP, ŠxVxH 138x40x132 mm,

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL (listed)

Explanations

Manufacturer's declaration  
Declaration of conformity