

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7030.611

CMC III online komfortná rukoväť VX

State: 13.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7030.611 - CMC III online komfortná rukoväť VX s funkciou Master-Key pre VX, VX IT

Online comfort handle with master key function



Features

Obj. č.	IT 7030.611
Výhody	<p>Vzdialené riadenie a rozsiahle funkcie pre automatizovanú kontrolu prístupu vďaka pripojeniu k CMC III alebo IoT Interface, napr. aktivácia pomocou voliteľného zámku číselného kódu alebo čítačky transpondéra</p> <p>Optický LED indikátor stavu rukoväte alebo nadradeného systému CMC III v rozvádzači</p> <p>Individuálne ovládanie a výber farieb konfigurovateľné pomocou CMC III alebo IoT Interface</p> <p>Pripravené na montáž profilovej cylindrickej polvložky 40 mm podľa DIN 18 252</p>
Materiál	Zinkový tlakový odliatok Plast
Farba	RAL 9005
Rozsah dodávky	<p>Komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvložku</p> <p>Pripojovací kábel RJ12, 2,9 m</p> <p>Adaptér rukoväte pre hliníkové presklené dvere VX IT a dvere z hliníka/ocelového plechu s ventilačnými otvormi VX IT (pánty dverí vpravo/vľavo)</p> <p>Vrátane upevňovacieho materiálu</p>

Features

pri DC	0,06 A
Počet účastníkov PU Compact (max.)	2
Počet účastníkov PU (max.)	16
Number subscribers per PDU note	Max. 5 ks pri napájaní cez PoE
Rozmery	Šírka: 41 mm Výška: 386 mm Hĺbka: 42 mm
Vhodné pre	Typ skrine: VX VX IT
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	1,02 kg
Brutto hmotnosť	1,039 kg
Číslo colnej sadzby	83024110
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Popis výrobku	Komfortná online rukoväť CMC III VX s funkciou Master-Key, RAL 9005

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity