


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7044.120

Kompletní systém CAT 6

State: 23.7.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7044.120 - Kompletní systém CAT 6 pro Network Cable Organizer

Kompletní systém Network Cable Organizer přináší revoluci do strukturované kabeláže ve všech síťových rozváděčích od hloubky 800 mm. Nadměrné délky kabelů, ať už se jedná o CAT 6 nebo optické kabely, jsou jednoduše zataženy zpět pomocí pružiny.



Features

Obj. č.	DK 7044.120
Výhody	Menší změť kabelů – díky tomu žádné omezení cirkulace vzduchu v prostoru síťových switchů Vždy správná délka: nadměrné délky kabelů, ať už se jedná o CAT 6 nebo optické vlnovody, se jednoduše stáhnou tahem pružiny Každý kabel je 100% testován a dodává se s příslušným protokolem o měření Přístup zepředu – proto také ideální pro dovybavení v rozváděčích od hloubky 800 mm
Technické údaje	Kabel CAT 6 STP 2x zástrčky RJ 45 pro každý kabel stíněná zástrčka RJ 45 s pozlacenými piny Využitelná délka kabelu u každé kazety: 1,6 m ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100% měď, 250 MHz
Oblasti použití	Možnost použití ve všech síťových rozváděčích od hloubky 800 mm
Popis funkce	Upevnění v přední a zadní 19" rovině
Materiál	Montážní rám: ocelový plech Kazety: Nerez ocel, plast (POM)

Features

Barva	Montážní rám: RAL 9005 Kabel: modrá
Rozsah dodávky	Kompletní systém CAT 6 24 kazet CAT 6 Montážní sada Včetně upevňovacího materiálu
Number cassettes max	24
Number cassettes preassembled	24
Rozměry	Šířka: 450 mm Výška: 44 mm Hloubka: 600 mm
Rozsah provozních teplot	10 °C...45 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	95 %
Relativní vlhkost vzduchu (bez kondenzace)	10 %
Balení	1 ks
Číslo celní sazby	73269098
EAN	4028177917224
ECLASS 8.0	27189265