




DK 7063.200 - Zásuvka 19" na uloženie káblových rezerv

The 1 U drawer for organised, compact and secure storage of surplus cables within the 482.6 mm (19") levels, may be fitted between two 482.6 mm (19") levels, independently from the enclosure system.



Features

Obj. č.	DK 7063.200
Výhody	Na čelnej strane s kefovou lištou na zavedenie káblov Lišta tvaru T v zadnej časti na uchytenie káblov Kruhové vedenie vodičov bez nadmerného ohýbania na prestavitel'ných prvkoch vo vnútornom priestore
Oblasti použitia	Je možné namontovať medzi dve 19" roviny Pre montáž na profilové lišty tvaru L, zahnuté profilové lišty alebo montážne rámy
Materiál	Oceľový plech
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Zásuvka Teleskopické lišty Upeňovací materiál
Výškové moduly	1 U
Vzdialenosť medzi rovinami	435 - 750 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	5,858 kg
Brutto hmotnosť	6,166 kg

Features

PCF per pack (cradle-to-gate)	23,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Popis výrobku	DK zásuvka 19", na uloženie prebytočných káblov, 1 U, 19" rozostup rovín: 435-750 mm, ocelový plech, RAL 7035