

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7063.750

**Klzné lišty, 1 U, s prestaviteľnou
hĺbkou**

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7063.750 - Klzné lišty, 1 U, s prestaviteľnou hĺbkou pre VX IT, TE

For server and network enclosures with two 482.6 mm (19") mounting levels, for mounting both on cranked and L-shaped mounting angles, 482.6 mm (19") mounting frames and on TE, pull-out.



Features

Obj. č.	DK 7063.750
Výhody	Žiadna strata U Vďaka tenkej kontaktnej ploche s hrúbkou iba cca 0,8 mm sa spravidla zabráni prekročeniu rastra výškového modulu, pokiaľ komponenty nepresiahnu max. výšku 43,5 mm. Vďaka tomu je možné bez problémov bez presahu nad sebou umiestniť aj viac prístrojov.
Oblasti použitia	Pre montáž k prednej montážnej rovine
Materiál	Oceľový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže	Na upevnenie medzi prednú a zadnú 19" montážnu rovinu
Zaťažiteľnosť	20 kg statická záťaž
Poznámka	Efektívna kontaktná plocha na každej strane 30 mm
Kontaktná plocha	Šírka: 30 mm
Vzdialenosť medzi rovinami	390 - 550 mm
Balenie	2 pc(s).

Features

Netto hmotnosť	1,8 kg
Brutto hmotnosť	1,98 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	7,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	73269098
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Popis výrobku	DK klzná lišta, na upevnenie medzi prednou a zadnou časťou, 482,6 mm (19") montážna rovina, šírka nosnej plochy: 30 mm, 1 U, variabilná hĺbka, 200 N, statická