


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7066.700 Teleskopické lišty

State: 18.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7066.700 - Teleskopické lišty pre prístrojové police na montáž v skriňových rámoch VX a na dodatočné vybavenie inštalovaných aplikácií DK a TS

For retrospectively converting fixed component shelves to full withdrawal by exchanging the fastening bolts or mounting rails (heavy-duty version) for the telescopic slides.

## Features

Obj. č.	DK 7066.700
Materiál	Oceľový plech
Povrch	Pozinkovaný
Suitable for component shelf depth	700 mm
Zaťažiteľnosť	100 kg
Poznámka	Montáž a aretácia na hĺbku skrine v rastri 25 mm.
Balenie	2 pc(s).
Netto hmotnosť	4,13 kg
Brutto hmotnosť	4,33 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	16,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Popis výrobku	Teleskopické lišty DK pre prístrojovú policu, pre montáž na rám skrine TS 8, 1000 N, pre hĺbku skrine: 700 mm, pre raster 25 mm