

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IT 7100.110 OCP ORV3 rack

State: 8.4.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IT 7100.110 - OCP ORV3 rack

Otevřená. Efektivní. Rozšířitelná. Vaše IT infrastruktura s OCP ORV3 bez přípojnic od společnosti Rittal. Projekt Open Compute Project (OCP) sdružuje přední společnosti s cílem navrhnout otevřené IT infrastruktury, které jsou efektivnější, rozšířitelnější a udržitelnější. Společnost Rittal tuto vizi podporuje díky rozváděči Open Rack verze 3 (ORV3), který je v souladu s OCP – nyní také bez integrované napájecí sběrnice.



## Features

Obj. číslo	IT 7100.110
Provedení	Otevřený rám bez přípojnice
Popis výrobku	Inovativní systém rozváděče umožňuje individuální napájení proudem a nabízí maximální flexibilitu při plánování infrastruktury. Vyberte si správnou přípojnicí – od 18 kW do 80 kW – a nakonfigurujte si systém podle potřeby.
Výhody	Modulární systém pro individuální možnosti rozšíření Flexibilní výběr přípojnic, vhodné pro rozváděč Power Density Možnost dodatečného vybavení bez nutnosti výměny celého systému Modulární montáž pro aplikace AI a HPC Hot-plug komponenty v rozváděči umožňují snadnou údržbu Lze doplnit vhodným řešením Direct Liquid Cooling Rychlá integrace díky integrovaným válečkovým modulům, vodicím plechům vzduchu a nivelačním nohám V portfoliu příslušenství jsou k dostání lišty pro montáž IT komponent nebo napájecích polic, 19" adaptéry, dveře a bočnice
Materiál	Ocelový plech
Povrch	Základní barva nanosená máčením, na vnější straně strukturovaná prášková barva

# Features

Barva	RAL 9005
Rozsah dodávky	OCP ORV3 rack 2 předmontované vzpěry Předinstalovaná kolečka pro vysoké zatížení Nivelační nohy, předmontované Řadové těsnění
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 2.286 mm Hloubka: 1.068 mm
Výškové moduly	44 OU
Zatížitelnost	14 000 N
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Popis výrobku	Rozváděč OCP ORV3 bez napájecí sběrnice, 44 OU, ŠVH: 600×2286×1068 mm, RAL 9005