


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7111.214

Káblové priečky, upevnenie 19"

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7111.214 - Káblové priečky, upevnenie 19"

For structured routing of entire cable bundles, 482.6 mm (19") attachment, connection comb.



Features

Obj. č.	DK 7111.214
Oblasti použitia	Na vodorovné vedenie káblov v rámci roviny rozvádzača. Vďaka otvorenému upevňovaciemu dierovaniu ich je možné kedykoľvek, aj dodatočne nasunúť na 19" systémové dierovanie montážnej roviny a upevniť pomocou existujúcich upevňovacích skrutiek montážnych prvkov.
Materiál	Nosný prvok: ocelový plech Priečky na vedenie kábla, spojovacie hrebene: plast UL 94-V0
Farba	RAL 9005
Rozsah dodávky	Káblové priečky Spojovacie hrebene
Number connection combs	5
Poznámka	Veľkosť jednotlivých komôr (V x Š) cca 34 x 100 mm
Výškové moduly	1 U
Balenie	10 pc(s).
Netto hmotnosť	0,57 kg
Brutto hmotnosť	0,668 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	2,6 kg CO2 eq (Cat B)

Features

Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Popis výrobku	DK káblové priečky, 19" montáž, pre horizontálne vedenie káblov v rovine rozvodu, 1 U, ocelový plech, RAL 9005