


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7111.300**

**Zaklapávacie vedenie káblov**

State: 27.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7111.300 - Zaklapávacie vedenie káblov

For fast, tool-free assembly in two variants: snap-mounting and twist-mounting.



## Features

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Obj. č.                     | DK 7111.300   |
| Prevedenie                  | na zaklapnutie  |
| Výhody                      | Priemer svorky na vedenie káblov je možné prispôbiť vedenému prierezu kábla |
| Materiál                    | Polyamid 6.6, samozhášavý podľa UL 94-V2                                    |
| Farba                       | Prírodné  |
| Káblový vstup               | Min. priemer kábla: 14 mm<br>Max. priemer kábla: 19 mm                      |
| For system punchings with Ø | 6,2 mm  |
| Min. priemer kábla          | 14 mm   |
| Max. priemer kábla          | 19 mm   |
| Balenie                     | 10 pc(s).   |
| Netto hmotnosť              | 0,03 kg   |
| Brutto hmotnosť             | 0,043 kg  |

# Features

---

|                     |   |
|---------------------|---|
| Číslo colnej sadzby | 39269097  |
| ETIM 9              | EC002625  |
| ECLASS 8.0          | 27189234  |
| Popis výrobku       | DK zaklapávacie vedenie kábla, na zacvaknutie, pre rýchlu montáž bez náradia, pre Ø max 19 mm, polyamid, prírodný |