

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7159.017 Ranžirovací panel

State: 1.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7159.017 - Ranžírovací panel s plastovými strmeňmi

For horizontal management of the patch cables, with 5 cable shunting rings.

Features

Obj. č.	DK 7159.017
Materiál	Panel: ocelový plech Úchyt: plast UL 94-V0
Farba	RAL 9005
Rozsah dodávky	Ranžírovací panel Strmeň pre vedenie káblov (voľne priložený)
Poznámka	U uvedených rozmerov sa jedná o vonkajšie rozmery.
Rozmery	Šírka: 482,6 mm
Výškové moduly	1 U
Rozmery strmeňa	Ring depth: 70 mm Ring height: 44 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,43 kg
Brutto hmotnosť	0,48 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	1,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	83024200
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Popis výrobku	DK ranžírovací panel, s plastovými držiakmi, 1 U, ŠxVxH: 482,6 mm (19") x 44 x 70 mm, ocelový plech, RAL 9005