

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.120

Zásuvková lišta

State: 17.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.120 - Zásuvková lišta v hliníkovém kanálu

Zásuvkové lišty v hliníkovém profilu, dodávají se v různých délkových variantách a s různými funkčními prvky, variabilní možnosti montáže.



Features

| | |
|---------------|---|
| Obj. číslo | DK 7240.120 |
| Provedení | S kolébkovým vypínačem |
| Popis výrobku | <p>Zásuvkové lišty se dodávají v různých variantách pro různé země s různými funkčními prvky. Zvláštní pozornost přitom byla věnována praktickému a univerzálnímu upevnění: s úhelníkem použitelným ve čtyřech polohách se dosahuje variabilní možnosti upevnění. Tak je možné namontovat např. zásuvkové lišty o délce 482 mm podle potřeby na 482,6 mm (19") profilové lišty, na 19" montážní rám, na rám skříně nebo do zadní části nástěnného rozváděče. Zásuvkové lišty o délce větší než 482 mm lze namontovat pouze na rám skříně. Bez přídavného upevňovacího příslušenství lze zásuvkovou lištu používat na všech profilech s rozměrovým rastrem 25 mm. To mimořádně usnadňuje výběr, poskytuje větší přizpůsobivost a navíc snižuje rozsah zásob udržovaných na skladě. Bylo pamatováno i na uložení přívodního kabelu. Při montáži v 482,6 mm (19") profilu je k dispozici dostatek místa pro vedení přívodního kabelu bez jeho zalomení mezi zásuvkovou lištou a profilovou lištou. Díky uspořádání zásuvek Schuko v úhlu 45° je možné neomezené používání úhlových zástrček.</p> |
| Materiál | Hliníkový profil, eloxovaný v přírodním barevném odstínu Vložky zásuvek: polykarbonát |

Features

| | |
|---------------------------------|--|
| Rozsah dodávky | Zásuvková lišta 2 upevňovací úhelníky Včetně upevňovacího materiálu Vč. přípojovacího kabelu, bez zástrčky, 2 m, H05VV-F3G1,5 |
| Provedení | S kolébkovým vypínačem |
| Zásuvky | 3 x D, s ochranným kontaktem (typ F, CEE 7/3) |
| Rozměry | Výška: 44 mm Hloubka: 44 mm Délka: 306,6 mm |
| Délka přívodního kabelu | 2 m |
| Přívodní kabel (typ) | H05VV-F3G1,5 |
| Upevňovací rozměr | 276,5 mm |
| Tolerance rozměru upevnění | 25 mm |
| Jmenovité provozní napětí | 250 V AC, 50 Hz |
| Jmenovité napětí | 250 V AC, 50 Hz |
| Jmenovitý proud (max.) | 16 A |
| Způsob (elektrického) připojení | Dutinky |
| Možnosti montáže | Komponent s rastrem 25 mm Otočný rám |
| Poznámka | V závislosti na použití doporučujeme rezervu zátěžového proudu pro prevenci chybných reakcí při proudových rázech způsobených zapnutí Upevňovací rozměr variabilní v rastru 25 mm, uveden je rozměr střed otvoru – střed otvoru upevňovacích úhelníků |
| Normy | DIN 49 440-1 |
| Barva tělesa zásuvky | šedá |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 0,55 kg |
| Brutto hmotnost | 0,627 kg |
| Číslo celní sazby | 85366990 |

Features

| | |
|---------------|-----------------------|
| ETIM 9 | EC000330 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Popis výrobku | Lišta s 3 zásuvkami s |

Approvals

| | |
|--------------|--------------------|
| Approvals | VDE |
| Explanations | Prohlášení o shodě |