


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.210 Zásuvková lišta

State: 8.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.210 - Zásuvková lišta v hliníkovom kanáli

Socket strips in an aluminium duct, available in various lengths with different functional elements and variable attachment options.



Features

Obj. č.	DK 7240.210
Prevedenie	Bez spínača
Materiál	Hliníkový profil, eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni Vložky zásuviek: polykarbonát
Rozsah dodávky	Zásuvková lišta 2 upevňovacie uholníky Vrátane upevňovacieho materiálu vrátane pripojovacieho kábla, bez zástrčky, 2 m, H05VV-F3G1,5
Prevedenie	Without switch
Zásuvky	7 x D, earthing-pin (type F, CEE 7/3)
Rozmery	Výška: 44 mm Hĺbka: 44 mm Dĺžka: 482,6 mm
Dĺžka prívodného kábla	2 m
Prívodný kábel (typ)	H05VV-F3G1.5
Upevňovací rozmer	452,5 mm
Tolerancia rozmeru upevnenia	25 mm

Features

Menovité prevádzkové napätie	250 V AC, 50 Hz
Menovité napätie	250 V AC, 50 Hz
Menovitý prúd (max.)	16 A
Spôsob (elektrického) pripojenia	Wire end ferrules
Možnosti montáže	Components with a 25 mm pitch pattern Enclosure frame IT wall-mounted distributor, at the rear, horizontal (adequate width provided) 482.6 mm (19") level
Poznámka	V závislosti od použitia odporúčame rezervu záťažového prúdu na prevenciu chybných reakcií pri prúdových rázoch spôsobených zapnutím Upevňovací rozmer variabilný v rastri 25 mm, uvedený je rozmer stred otvoru – stred otvoru upevňovacích uholníkov
Normy	DIN 49 440-1
Farba telesa zásuvky	šedá
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,78 kg
Brutto hmotnosť	0,9 kg
Číslo colnej sadzby	85366990
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Popis výrobku	Napájacia lišta DK, Schuko (Typ F, CEE 7/3), 7-zásuvková, 230 V, 16 A, DxVxH: 482,6x44x44 mm, pripojovací kábel s dutinkami, dĺžka: 2 m, hliníkový profil, prírodný elox

Approvals

Explanations

Declaration of conformity