

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.240

Zásuvková lišta

State: 28.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.240 - Zásuvková lišta v hliníkovom kanáli

Socket strips in an aluminium duct, available in various lengths with different functional elements and variable attachment options.



Features

Obj. č.	DK 7240.240
Prevedenie	S výkonovým spínačom, B16, 2 póly, 10 kA
Materiál	Hliníkový profil, eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni Vložky zásuviek: polykarbonát
Rozsah dodávky	Zásuvková lišta 2 upevňovacie uholníky Vrátane upevňovacieho materiálu vrátane pripojovacieho kábla, bez zástrčky, 2 m, H05VV-F3G1,5
Prevedenie	With LS switch, B16, 2-pole, 10 kA
Zásuvky	5 x D, earthing-pin (type F, CEE 7/3)
Rozmery	Výška: 44 mm Hĺbka: 44 mm Dĺžka: 482,6 mm
Dĺžka prívodného kábla	2 m
Prívodný kábel (typ)	H05VV-F3G1.5
Upevňovací rozmer	452,5 mm
Tolerancia rozmeru upevnenia	25 mm

Features

Menovité prevádzkové napätie	250 V AC, 50 Hz
Menovité napätie	250 V AC, 50 Hz
Menovitý prúd (max.)	16 A
Spôsob (elektrického) pripojenia	Wire end ferrules
Možnosti montáže	Components with a 25 mm pitch pattern IT wall-mounted distributor, at the rear, horizontal (adequate width provided) Enclosure frame 482.6 mm (19") level
Poznámka	V závislosti od použitia odporúčame rezervu záťažového prúdu na prevenciu chybných reakcií pri prúdových rázoch spôsobených zapnutím Upevňovací rozmer variabilný v rastri 25 mm, uvedený je rozmer stred otvoru – stred otvoru upevňovacích uholníkov
Normy	Zásuvky: DIN VDE 0620-1
Farba telesa zásuvky	šedá
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,9 kg
Brutto hmotnosť	1,069 kg
Číslo colnej sadzby	85444290
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Popis výrobku	Napájacia lišta DK, s LS spínačom, B16, 2-pólová, 10 kA, Schuko (Typ F, CEE 7/3), 5-zásuvková, 230 V, 16 A, DxVxH: 482,6x44x44 mm, pripojovací kábel s dutinkami vodičov , dĺžka : 2 m

Approvals

Explanations

Declaration of conformity