


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.300

Zásuvková lišta

State: 5.3.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.300 - Zásuvková lišta s ampérmetrem

Pro měření příkonu připojených spotřebičů, schémata zapojení: „Schuko“, variabilní možnosti montáže.

Features

Obj. číslo	DK 7240.300
Popis výrobku	Zásuvková lišta s ampérmetrem měří příkon připojených spotřebičů. Zásuvková lišta o délce 482,6 mm (19") se montuje podle potřeby na 19" montážní rám, na rám skříně nebo do zadní části nástěnného rozváděče. Montážní úhelník se dá namontovat ve čtyřech různých polohách a umožňuje tak variabilní montáž. Bez přídatného upevňovacího příslušenství lze zásuvkovou lištu používat na všech profilech s rozměrovým rastrem 25 mm.
Materiál	Hliníkový profil, eloxovaný v přírodním barevném odstínu Vložky zásuvek: polykarbonát
Rozsah dodávky	Zásuvková lišta Dva montážní úhelníky Upevňovací materiál S 3 m přívodním kabelem (dutinky)
Provedení	S ampérmetrem
Zásuvky	7 x D, ochranný kontakt (typ F, CEE 7/4)
Rozměry	Výška: 45 mm Hloubka: 50 mm Délka: 482,6 mm
Délka přívodního kabelu	3 m
Upevňovací rozměr	464,1 mm
Jmenovité provozní napětí	230 V AC, 50 Hz
Jmenovité napětí	230 V AC, 50 Hz
Jmenovitý proud (max.)	16 A

Features

Možnosti montáže	Komponent s rastrem 25 mm Otočný rám Nástěnný IT rozváděč, vzadu, příčně (pokud má dostatečnou šířku) 482,6 mm (19") rovina
Barva tělesa zásuvky	šedá
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,859 kg
Brutto hmotnost	1,18 kg
Číslo celní sazby	85366990
ECLASS 8.0	27142604
Popis výrobku	#NV

Approvals

Explanations	Prohlášení o shodě
--------------	--------------------