


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7240.301 Zásuvková lišta

State: 11.7.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7240.301 - Zásuvková lišta s meraním energie

For measuring the power consumption of the connected consumers, pin patterns: "earthing pin", various mounting options

## Features

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Obj. č.                      | DK 7240.301   |
| Výhody                       | Presnosť merania $\pm 5 \%$   |
| Popis funkcie                | Meranie prúdu, napätie frekvencie, činného výkonu, činnej energie a posunu fáz  |
| Materiál                     | Hliníkový profil, eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni<br>Vložky zásuviek: polykarbonát                             |
| Rozsah dodávky               | Zásuvková lišta<br>2 montážne uholníky<br>Upevňovací materiál<br>Návod na obsluhu<br>S 3 m prírodným káblom (dutinky) |
| Prevedenie                   | Mit Display   |
| Zásuvky                      | 7 x D, earthing-pin (type F, CEE 7/3)   |
| Rozmery                      | Výška: 45 mm<br>Hĺbka: 50 mm<br>Dĺžka: 482,6 mm   |
| Dĺžka prírodného kábla       | 3 m   |
| Prírodný kábel (typ)         | H05VV-F3G1.5 with wire end ferrules   |
| Upevňovací rozmer            | 464,1 mm  |
| Menovité prevádzkové napätie | 230 V AC, 50 Hz   |
| Menovité napätie             | 230 V AC, 50 Hz   |
| Menovitý prúd (max.)         | 16 A  |

# Features

---

|   |  |
|---|--|
| Možnosti montáže                            | Components with a 25 mm pitch pattern<br>482.6 mm (19") level<br>Enclosure frame<br>IT wall-mounted distributor, at the rear, horizontal (adequate width provided) |
| Farba telesa zásuvky                        | RAL 7035   |
| Rozsah prevádzkových teplôt                 | 5 °C...45 °C   |
| Relatívna vlhkosť vzduchu (bez kondenzácie) | 10 %...80 %  |
| Rozsah skladovacích teplôt                  | -15 °C...60 °C   |
| Balenie                                     | 1 pc(s).   |
| Netto hmotnosť                              | 0,88 kg  |
| Brutto hmotnosť                             | 1,08 kg  |
| Číslo colnej sadzby                         | 85366990   |
| ETIM 9                                      | EC000330   |
| ECLASS 8.0                                  | 27142604   |
| Popis výrobku                               | DK napájacia lišta, na lokálne meranie energie, s displejom, DxVxH: 482,6x45x50 mm, Schuko (Typ F, CEE 7/3), 7-zásuvková, 230 V, 16 A                              |

# Approvals

---

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Explanations | Declaration of conformity |
|--------------|---------------------------|